



TPA0132PWPR

Număr parc	TPA0132PWPR	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	5035 pcs stock
Descriere produs	IC AMP AB STEREO 2.8W 24HTSSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de TPA0132PWPR

Tensiune - Aprovizionare	4.5V ~ 5.5V	Tip	Class AB
Pachetul dispozitivului furnizor	24-HTSSOP	Serie	-
Pachet / Caz	24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tipul de ieșire	2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Putere maximă de ieșire x Canale @ Încărcare	2.8W x 2 @ 30hm
Caracteristici	Depop, Differential Inputs, Input Multiplexer, Shutdown, Volume Control	Numărul produsului de bază	TPA013

Vești înrudite



Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser
Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/07/4

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Easy Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech
singur modul

2023/03/16

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31